


Zestaw montażowy uchwyty odchylanego RatiopacPro



W przypadku zamontowania uchwyty odchylanego należy użyć zestawu montażowego. Należy wymienić standardowe pokrywy boczne.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Aluminiowy panel boczny powlekany proszkowo RAL 9006, Adapter i materiał montażowy.

SPECYFIKACJE

Typ produktu:	Zestaw montażowy
Współpracuje z:	Przypadki
Rodzina produktów:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Typ:	Zestaw uchwyty odchylanego

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Zakończ	Materiał
24571-352	3U	42HP	255mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium
24571-353	3U	42HP	315mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Szerokość stelaża	Głębokość	Ilość opakowania	Zakończ	Materiał
24571-354	3U	42HP	375mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium
24571-355	3U	42HP	435mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium
24571-356	3U	42HP	495mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium
24571-359	4U	42HP	255mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium
24571-360	4U	42HP	315mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium
24571-361	4U	42HP	375mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium
24571-362	4U	42HP	435mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium
24571-363	4U	42HP	495mm	2	Malowany proszkowo	Aluminium

Table 2/2

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
24571-352	Nie
24571-353	Nie
24571-354	Nie
24571-355	Nie
24571-356	Nie
24571-359	Nie
24571-360	Nie
24571-361	Nie
24571-362	Nie

Numer katalogowy	Szybka wysyłka
24571-363	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE