

Ramy obrotowe o częściowej wysokości, SFCP



Rama wychylna kompaktowa do urządzeń 19", zapewnia dodatkową przestrzeń do montażu urządzeń oraz, po otwarciu, dostęp do urządzeń i komponentów od tyłu.

FUNKCJE

Opis: Rama wychylna kompaktowa do 19" komponentów. Otwieranie lewo lub prawostronne. Do obudów stalowych, naściennych, stojących, łączonych oraz kompaktowych. Sztywny profil S wyposażony w obustronne 19" otwory. Ocynkowana rama do bezpośredniego uziemienia zamontowanych komponentów. Standardowy kąt otwarcia 125°–155°. Montaż w stalowych obudowach naściennych z ramą SFBP w połączeniu z profilem AVB. Montaż w stalowych obudowach stojących łączonych z ramą SFBP.

Zamek: Jeden zamek dwupiórowy 3 mm.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 rama wychylna z zawiasami.

Wymagania montażowe: Montaż w stalowych obudowach naściennych z ramą SFBP w połączeniu z profilem AVB. Montaż w stalowych obudowach stojących łączonych z ramą SFBP. Regulacja głębokości z profilami CLPK.

SPECYFIKACJE

Grubość: 2mm
Materiał: Stal miękka
Zakończ: Ocynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Obciążenie znamionowe	Wysokość stelaża
SFCP036	600mm	496mm	60mm	Stal miękka	150N	3U
SFCP066	600mm	496mm	60mm	Stal miękka	300N	6U
SFCP106	600mm	496mm	60mm	Stal miękka	500N	10U
SFCP126	800mm	696mm	60mm	Stal miękka	500N	12U
SFCP156	800mm	696mm	60mm	Stal miękka	500N	15U
SFCP196	1000mm	896mm	60mm	Stal miękka	500N	19U
SFCP246	1200mm	1096mm	60mm	Stal miękka	500N	24U

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.