

Płaskie panele przednie do dystrybucji zasilania, MSMBP



Panel przedni pełny ze stali miękkiej, MSMBP, przeznaczony do ramy przedniej systemu stałego lub ram modułowych. Łatwy w obróbce. Do montażu komponentów i sprzętu, a także jako osłona.

FUNKCJE

Opis: Panel przedni pełny do rozwiązań modułowych. Ma górne i dolne zagięcia usztywniające.

Materiał: 1.25 mm stal.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Do montażu na ramie modułowej.

SPECYFIKACJE

Kolor: Jasnoszary
Materiał: Stal miękka
Zakończ: Malowany proszkowo
Kod koloru: RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Rozmiar panelu
MSMBP0506R5	50mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	49 x 503mm
MSMBP0508R5	50mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	49 x 703mm
MSMBP1006R5	100mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	99 x 503mm
MSMBP1008R5	100mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	99 x 703mm
MSMBP1506R5	150mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	149 x 503mm
MSMBP1508R5	150mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	149 x 703mm
MSMBP2006R5	200mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	199 x 503mm
MSMBP2008R5	200mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	199 x 703mm
MSMBP2506R5	250mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	249 x 503mm
MSMBP2508R5	250mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	249 x 703mm
MSMBP3006R5	300mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	299 x 503mm
MSMBP3008R5	300mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	299 x 703mm
MSMBP4006R5	400mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	399 x 503mm
MSMBP4008R5	400mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	399 x 703mm
MSMBP4506R5	450mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	449 x 503mm
MSMBP4508R5	450mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	449 x 703mm

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Rozmiar panelu
MSMBP5006R5	500mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	499 x 503mm
MSMBP5008R5	500mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	499 x 703mm
MSMBP6006R5	600mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	599 x 503mm
MSMBP6008R5	600mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	599 x 703mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE