

Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection

Telescopic Tip-Over Protection for ballance protection with 150Kg at full extension and lateral and rear cable management possibilities.



FUNKCJE

Telescopic Tip-Over Protection with max. 150 kg at full extension

Lateral and rear cable entry possible

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szafa/podstawa stojaka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Typ	Szybka wysyłka
24630-085	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-087	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-044	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-050	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-045	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-051	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-046	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie

Numer katalogowy	Wykończenie	Typ	Szybka wysyłka
24630-052	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-086	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-088	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-047	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-053	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-048	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-054	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-049	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie
24630-055	Powłoka proszkowa	Zabezpieczenie przed przewróceniem	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Only for use in conjunction with plinth or mobile plinth.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE