

Cokoły boczne ze stali nierdzewnej, PSS



Panele boczne cokołów zamykają w razie potrzeby dodatkową przestrzeń pod obudową.

FUNKCJE

Opis: Panele boczne przykrywające otwory po bokach cokołu PFS. Składane na pół panele zapewniające maksymalną wytrzymałość. Zgodność z obudowami podłogowymi łączonymi oraz kompaktowymi z stali nierdzewnej.

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304 / AISI 316L. Panele: 1.5 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele. Akcesoria montażowe w zestawie z PFS.

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Materiał
PSS1040	100mm	400mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304
PSS2040	200mm	400mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304
PSS1050	100mm	500mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304
PSS2050	200mm	500mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304
PSS1060	100mm	600mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304
PSS2060	200mm	600mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 304
PSS1040-316	100mm	400mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316
PSS1050-316	100mm	500mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316
PSS1060-316	100mm	600mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316
PSS2040-316	200mm	400mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316
PSS2050-316	200mm	500mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316
PSS2060-316	200mm	600mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316
PSS1080-316	100mm	800mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316
PSS1100-316	100mm	999mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316
PSS2080-316	200mm	800mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316
PSS2100-316	200mm	999mm	27mm	Stal miękka, Stal nierdzewna	Wolnostojący	Stal nierdzewna 316

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.