

Szklane drzwi ze stali nierdzewnej, DNGS



Komponenty elektryczne są widoczne przy zamkniętych drzwiach przeszklonych z ramą z stali nierdzewnej, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń i wody do wnętrza obudowy.

FUNKCJE

Opis: Drzwi z przezroczystym szkłem bezpiecznym umożliwiającym kontrolę wnętrza obudowy. Wyposażone w zamek z wkładką dwupiórową 3 mm oraz ramę. Możliwe wszystkie opcje ryglowania.

Materiał: Rama: Płyta 2 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316L (na zamówienie). Okno: przezroczyste szkło bezpieczne, grubość szkła 4 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13 | IK 07.

Wymagania montażowe: Jeśli standardowe drzwi nie są wymieniane, należy użyć zestawu zawiasów DNMKS01.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

SPECYFIKACJE

Grubość: 2mm
Zakończ: Szczotkowany
Materiał: Stal nierdzewna 304

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar okna	Materiał obudowy	Rodzina produktów
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Stal miękka	Wolnostojący
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Stal miękka	Wolnostojący

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.