

Rama odchylana montowana na środku, ESFM



Rama wychylna do sprzętu 19", zapewnia dodatkową przestrzeń montażową dla tego sprzętu oraz dostęp od tyłu do zamocowanych komponentów i sprzętu. Zapewnia też dodatkowe miejsce dla okablowania i na montaż komponentów.

FUNKCJE

Opis: Rama wychylna pełnej wysokości do komponentów 19" umożliwia otwieranie z lewej lub prawej strony z uchwytem na całej wysokości. Może być stosowana w obudowach łączonych. Regulowany zawias górny. Szttywny profil ramy w kształcie litery W do montażu ciężkich urządzeń. Ocynkowane profile pionowe 19" do bezpośredniego uziemienia zamontowanych komponentów. Pełny dostęp do apertury w obudowie przy montażu zawiasów 180°. Do montażu użyć poprzecznych prętów wsporczych ESFB. Proste prowadzenie kabla z płytą montażową SFMP. Głębokość regulowana co 12.5 mm.

Obciążenie maksymalne: 1800 N, dostarczane z mechanizmem centrującym.

Zamek: Zamek z wkładką dwupiórową (dostępne inne wersje zamka).

Materiał: Pionowe profile 19" z stali ocynkowanej 2 mm. Rama: pionowe profile 2 mm i poziome profile 3 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Ilość sztuk w zestawie: 1 rama wychylna z zawiasami 180°.

Wymagania montażowe: ESFM do obudów stalowych łączonych o szerokości 800 mm i 1000 mm. Należy dodać ESFB do montażu w obudowach łączonych stalowych.

SPECYFIKACJE

Grubość: 3mm
Materiał: Stal miękka
Zakończ: Ocynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Jednostki stelaża	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
ESFM368	1800mm	694mm	80mm	36U	Stal miękka	Nie
ESFM318	1600mm	694mm	80mm	31U	Stal miękka	Nie
ESFM408	2000mm	694mm	80mm	40U	Stal miękka	Nie
ESFM458	2200mm	694mm	80mm	45U	Stal miękka	Nie
ESFM278	1400mm	694mm	80mm	27U	Stal miękka	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE