


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Frame Extension Kit



CARACTERÍSTICAS

Allows creation of custom equipment support lengths by attaching the nVent CADDY Pyramid Extension Kit in series to a nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit

Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to a nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit

Square tube and cross bars provide superior load and deflection capabilities over standard strut profiles

Assembles and adjusts to size and height in minutes by one person with one tool

Innovative crossbar and equipment-support clamps enable quick assembly

Integral foam pad provides gentle interface for all roof types

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Temperatura	Altura (H)	Length (L)
PEKEF	360493	Aço, Polypropylene, Polyethylene	Hot-Dip Galvanized	-34 to 54 °C	305 - 457 mm	1588mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Post Base (A)	Square Tube (B)	Cross Bar Assembly (C)	Largura (W)	Surface Area
--------------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------	-------------	--------------

PEKEF	360493	305 mm x 2 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1257 mm	0.18m ²
-------	--------	---------------	----------------	----------------	---------	--------------------

Table 3/3


Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Ultimate Static Load (F)	Static Load Safety Factor
PEKEF	360493	28 kg	4980N	3:1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static load must be stable and uniformly distributed across frame.

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Frame Extension must be used in conjunction with a nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

