

Pionowe pręty rozdzielające do obudów stojących, VB



Belki dzielące, dzielą obudowę na dwie części zwiększając możliwości montażowe.

FUNKCJE

Opis: Mocowane na środku obudów o szerokości 1200 mm lub 1600 mm (przód i tył) w celu zapewnienia standardowych możliwości montażu w dwóch pionowych przedziałach o szerokości 600 mm lub 800 mm. Umożliwia montaż wyposażenia i urządzeń w dwóch oddzielnych częściach obudowy.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 para bez akcesoriów montażowych.

Wymagania montażowe: Montaż przy użyciu VBK. W celu uzyskania pełnych możliwości montażowych w przedziale należy użyć VBD.

SPECYFIKACJE

Grubość: 1.75mm

Zakończ: Posyty

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Obudowa	Materiał obudowy	Szybka wysyłka
VB1800	1800mm	89mm	24mm	Pojedyncze drzwi	Stal miękka	Nie
VB2000	2000mm	89mm	24mm	Pojedyncze drzwi	Stal miękka	Nie
VB2200	2200mm	89mm	24mm	Pojedyncze drzwi	Stal miękka	Nie
VB1600	1600mm	89mm	24mm	Pojedyncze drzwi	Stal miękka	Nie
VB1600D	1600mm	89mm	24mm	Podwójne drzwi	Stal miękka	Nie
VB1800D	1800mm	89mm	24mm	Podwójne drzwi	Stal miękka	Nie
VB2000D	2000mm	89mm	24mm	Podwójne drzwi	Stal miękka	Nie
VB2200D	2200mm	89mm	24mm	Podwójne drzwi	Stal miękka	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.