

nVent LENTON Interlok HYA15HT Grout Additive, Hot Temperature



The nVent LENTON HYA15LM Grout Additive, Hot Temperature is designed to be used in conjunction with nVent LENTON Interlok grout-fill couplers and nVent LENTON Interlok HY15LM Grout. The additive is used to increase working time of the grout during hot temperature applications which allows for a longer time window to place the grout into the Interlok couplers. This proprietary grout additive increases the maximum working temperature of HY15LM grout from 100 °F (38 °C) to 122 °F (50 °C).

FUNKCJE

Allows for hot temperature grouting

Increases grout working time in hot climates

Extends the construction season

For use in pump or gravity fill applications

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wytrzymałość na ściskanie	Temperatura robocza	Masa urządzenia
HYA15HT	24.1 MPa @ 1 d, 110.3 MPa @ 28 d	21 to 50 °C	0.05 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

For use with HY15LM grout only.

Hot weather concreting procedures, such as ACI 305 Hot Weather Concreting, must be followed.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

HYA15HT can be used in temperatures as low as 70 °F (21 °C) to extend working time; however, this may slow the compressive strength curve.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE