

Sealing Disk



Sealing disks are typically used in vertical pump fill applications, such as columns and shear walls. The sealing disk prevents bedding mortar from entering into the sleeve during installation and grout filling.

FUNKCJE

Rubber seal is designed to fit tightly around the reinforcing bar

Easy to install

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica 1 (Ø1)
LK607	145640	Stal, Neoprene	16 mm, 20 mm	#5, #6, #7	15M, 20M	89 mm
LK608	145645	Stal, Neoprene	25 mm	#8	25M	92 mm
LK609	145650	Stal, Neoprene	28 mm	#9	30M	95 mm
LK610	145655	Stal, Neoprene	32 mm	#10		102 mm
LK611	145660	Stal, Neoprene	36 mm	#11	35M	105 mm
LK614	145665	Stal, Neoprene	43 mm	#14	45M	105 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica 2 (Ø2)	Grubość (T)	Masa urządzenia
------------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------

LK607	145640	12.7 mm	2 mm	0.03 kg
LK608	145645	22.2 mm	2 mm	0.03 kg
LK609	145650	25.4 mm	2 mm	0.04 kg
LK610	145655	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK611	145660	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK614	145665	38.1 mm	2 mm	0.04 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.