

# Wyposażenie do instalacji w zakresie przejścia poziomego serii T.



T-Series horizontal installation equipment kits contain the following: Pouring basin frame, crucible frame set (crucible chain assembly, crucible extension, crucible cover), two end alignment fittings and a horizontal packing clamp. Installation equipment kits contain components that are long lasting and often interchangeable with other sizes. Ordering installation equipment kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

## FUNKCJE

Simplifies ordering

Used to splice different diameter bars

All components are designed for an extended life

## SPECYFIKACJE

Table 1/1


| Numer katalogowy | Materiał       | Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny | Rozmiar pręta zbrojeniowego, US | Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada |
|------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| RBW739810H       | Stal, Graphite | 32 mm, 25 mm                           | #10, #8                         |                                      |
| RBW7391411H      | Stal, Graphite | 43 mm, 36 mm                           | #14, #11                        | 45 M., 35M                           |
| RBW7391811H      | Stal, Graphite | 57 mm, 36 mm                           | #18, #11                        | 55M., 35M                            |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Components can also be purchased separately: (1) Pouring Basin Frame, (2) Crucible Chain Assembly, (3) Crucible Extension, (4) Crucible Cover, (5) End Alignment Fitting, and (6) Horizontal Packing Clamp.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE