

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding

Instalacje zasilające

Non-shielded subrack for backplane mounting.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/3

Numer katalogowy	Rack Height	Głębokość	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24563-131	3 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Stal nierdzewna
24563-132	3 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Stal nierdzewna
24563-133	3 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Stal nierdzewna
24563-134	3 U	355 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Stal nierdzewna
24563-135	3 U	415 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Stal nierdzewna
24563-136	3 U	475 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Stal nierdzewna
24563-431	6 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Stal nierdzewna
24563-432	6 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Stal nierdzewna
24563-433	6 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Stal nierdzewna
24563-434	6 U	355 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Stal nierdzewna
24563-435	6 U	415 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Stal nierdzewna
24563-436	6 U	475 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Stal nierdzewna

Table 2/3

Numer katalogowy	Handle Included	Montaż	Zgodność z	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24563-131	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-132	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP

Numer katalogowy	HandleIncluded	Montaż	Zgodność z	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24563-133	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-134	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-135	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-136	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-431	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-432	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-433	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-434	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-435	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP
24563-436	Nie	Rack	IEC 60297-3-103	Nie	Subrack/Chassis	84 HP

Table 3/3

Numer katalogowy	Obciążenie statyczne
24563-131	11 kgf
24563-132	11 kgf
24563-133	11 kgf
24563-134	11 kgf
24563-135	11 kgf
24563-136	11 kgf
24563-431	11 kgf

Numer katalogowy	Obciążenie statyczne
24563-432	11 kgf
24563-433	11 kgf
24563-434	11 kgf
24563-435	11 kgf
24563-436	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE