


MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit

Power Utilities

Such a kit enables a customer to configure the 3 different top / bottom covers.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

For non-standardized assemblies (1 ... 5 U) and standardized assemblies (1, 2 U) conforming to IEC 60297-3-105

Frame consists of two lateral parts and front/rear panel

Material: aluminium

Select further components (Accessories)

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Szerokość użytkowa	Montaż	Zgodność z	Ekranowanie EMC
20860-201	1 U	220 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-202	1 U	280 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Szerokość użytkowa	Montaż	Zgodność z	Ekranowanie EMC
20860-203	1 U	340 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-204	1 U	400 mm	4 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-205	1 U	460 mm	4 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-210	2 U	220 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-211	2 U	280 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-212	2 U	340 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-213	2 U	400 mm	4 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-214	2 U	460 mm	4 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-219	3 U	280 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-220	3 U	340 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-221	3 U	400 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-222	3 U	460 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-228	4 U	280 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-229	4 U	340 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Głębokość	Szerokość użytkowa	Montaż	Zgodność z	Ekranowanie EMC
20860-230	4 U	400 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-231	4 U	460 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)
20860-240	5 U	460 mm	403 mm	Statyw	IEC 60297-3-100	Nie (możliwość ponownego montażu)

Table 2/2

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ produktu	Typ	Certyfikaty
20860-201	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-202	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-203	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-204	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	
20860-205	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	
20860-210	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-211	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-212	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-213	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	
20860-214	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	
20860-219	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-220	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-221	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Typ produktu	Typ	Certyfikaty
20860-222	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-228	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-229	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-230	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-231	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS
20860-240	MultipacPRO	Podstawa/podwozie	Konfigurowalny	RoHS

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order mounting plate, cover and base plates, handles, telescopic slides separately.

Dimensions h = clear mounting height = H-8.1 mm, b = clear mounting width = 403 mm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE