

Varistar CP Base/Plinth

Instalacje zasilające

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

FUNKCJE

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Kolor	Color Code	Głębokość	Wykończenie
24630-034	100 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	600 mm	Powlekane proszkowo
24630-035	100 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Powlekane proszkowo
24630-064	100 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Powlekane proszkowo
24630-065	100 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Powlekane proszkowo
24630-036	200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Powlekane proszkowo
24630-037	200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Powlekane proszkowo
24630-066	200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Powlekane proszkowo
24630-067	200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Powlekane proszkowo

Table 2/2

Numer katalogowy	Materiał	Product Type	Typ
------------------	----------	--------------	-----

24630-034	Stal	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-035	Stal	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-064	Stal	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-065	Stal	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-036	Stal	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-037	Stal	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-066	Stal	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-067	Stal	Cabinet/Rack Base	Base Plinth

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE