

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load

Instalacje zasilające

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

FUNKCJE

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587-2

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/3

Numer katalogowy	Rack Height	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Shock and Vibration Tolerance	Kolor
20630-269	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-270	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-271	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-272	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-273	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-274	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-275	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey

Numer katalogowy	Rack Height	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Shock and Vibration Tolerance	Kolor
20630-276	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-277	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-278	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-279	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-280	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-281	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-282	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-283	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-284	42 U	2000 mm	800 mm	1600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-285	42 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-286	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-287	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-288	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey

Table 2/3

Numer katalogowy	Color Code	Zgodność z	Frame Material	Materiał	Product Type	Obciążenie statyczne
20630-269	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-270	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-271	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Numer katalogowy	Color Code	Zgodność z	Frame Material	Materiał	Product Type	Obciążenie statyczne
20630-272	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-273	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-274	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-275	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-276	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-277	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-278	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-279	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-280	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-281	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-282	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-283	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-284	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-285	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-286	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-287	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-288	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stal	Stal	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Table 3/3

Numer katalogowy	Typ	Works With
------------------	-----	------------

20630-269	Heavy Load	Varistar CP
20630-270	Heavy Load	
20630-271	Heavy Load	Varistar CP
20630-272	Heavy Load	Varistar CP
20630-273	Heavy Load	Varistar CP
20630-274	Heavy Load	Varistar CP
20630-275	Heavy Load	Varistar CP
20630-276	Heavy Load	Varistar CP
20630-277	Heavy Load	Varistar CP
20630-278	Heavy Load	Varistar CP
20630-279	Heavy Load	Varistar CP
20630-280	Heavy Load	Varistar CP
20630-281	Heavy Load	Varistar CP
20630-282	Heavy Load	Varistar CP
20630-283	Heavy Load	Varistar CP
20630-284	Heavy Load	Varistar CP
20630-285	Heavy Load	Varistar CP
20630-286	Heavy Load	Varistar CP
20630-287	Heavy Load	Varistar CP

20630-288	Heavy Load	Varistar CP
-----------	------------	-------------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order attachments and components separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE