

Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking

Instalacje zasilające

IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.

The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

FUNKCJE

Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications

Opening angle 180°

Lever handle with push button

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2						
Numer katalogowy	Rack Height	Wysokość	Szerokość	Kolor	Color Code	Zgodność z
21630-876	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-877	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-878	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-879	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-880	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-881	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-882	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Numer katalogowy	Rack Height	Wysokość	Szerokość	Kolor	Color Code	Zgodność z
21630-883	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Numer katalogowy	Locking Type	Materiał	Product Type	Protection Rating	Typ	Works With
21630-876	4-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-877	4-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-878	4-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-879	4-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-880	4-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-881	4-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-882	5-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP
21630-883	5-Point Locking	Stal	Cabinet Door	IP20	Steel Door, Perforated	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE