

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

FUNKCJE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Kolor	Kod koloru	Zgodność z
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Kolor	Kod koloru	Zgodność z
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ blokowania	Materiał	Typ produktu	Stopień ochrony	Typ	Współpracuje z
21630-760	Blokada 4-punktowa	Stal	Drzwi szafki	IP55	Stalowe drzwi, gładkie	Varistar CP
21630-761	Blokada 4-punktowa	Stal	Drzwi szafki	IP55	Stalowe drzwi, gładkie	Varistar CP
21630-762	Blokada 4-punktowa	Stal	Drzwi szafki	IP55	Stalowe drzwi, gładkie	Varistar CP
21630-763	Blokada 4-punktowa	Stal	Drzwi szafki	IP55	Stalowe drzwi, gładkie	Varistar CP
21630-764	Blokada 4-punktowa	Stal	Drzwi szafki	IP55	Stalowe drzwi, gładkie	Varistar CP
21630-765	Blokada 4-punktowa	Stal	Drzwi szafki	IP55	Stalowe drzwi, gładkie	Varistar CP
21630-766	Blokada 5-punktowa	Stal	Drzwi szafki	IP55	Stalowe drzwi, gładkie	Varistar CP
21630-767	Blokada 5-punktowa	Stal	Drzwi szafki	IP55	Stalowe drzwi, gładkie	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.