

E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-Modbus



Rod-shaped sensor E650C-R for combined measurement of temperature and moisture values in gutters and neighbouring areas, such as flat roofs and downpipes to be used with Elexant 650c-Modbus. Robust version made of brass, fully encapsulated. Extremely compact design with axial cable outlet and threaded bolt for fixing in position. Optional mounting plate for sensor E650C-R can be used with sensor height adjustment above the mounting surface. The mounting plate can be matched to the mounting location by bending and then attached by gluing or soldering. Two material versions are available for suitable material combinations in gutter and flat roof applications.

FUNKCJE

Cable connection: Axial

Connection cable: 4 x 0.5 mm²

Temperature range for moisture measurement: -20°C to 30°C

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Komunikacja	Głębokość	Hazardous Area	Wysokość	IP Rating
1244-022799	E650C-R-BRACKET-CU	Nie	80 mm	Nie	2 mm	IP68
1244-022798	E650C-R-BRACKET-ZN	Nie	80 mm	Nie	2 mm	IP68
1244-022795	E650C-R	Nie	96 mm	Nie	14 mm	IP68

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Measuring Range	Szerokość
1244-022799	E650C-R-BRACKET-CU		132 mm

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Measuring Range	Szerokość
1244-022798	E650C-R-BRACKET-ZN		132 mm
1244-022795	E650C-R	-20 to 30 °C	14 mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT