

Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable, No Connector



nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS-100 is a range of fast response sensing probes, with 100 mm and 250 mm active length, to detect hydrocarbon fuel floating on water or spreading on a flat surface. Supplied with leader cable that has pigtail lead but no connector.

FUNKCJE

Simple and fast to install: small, lightweight

Fast response : Reaction time is typically a few seconds, for light or middle weight fuels such as gasoline, jet fuel, and diesel

Detects crude oil and some heavier weight fuels and heating oils: but becomes progressively slower as the fuel volatility decreases

Self reset: in many cases the sensor probe will reset after it is removed from the spill and the fuel is allowed to evaporate; some heavier fuels require the sensor to be soaked in isopropyl alcohol or naphtha in order to clear the residuals

Increases safety: of back-up diesel generators, reducing the risk of fire if a leak were to occur

FM approved: meets the 7745 Approval Standard for Diesel Leak Detectors for detecting diesel fuel leaks in commercial buildings

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Model:	Fast Fuel Sensor
Detection:	Paliwo
Detection Method:	Raychem Conductive-Polymer Technology
Temperatura pracy:	-40 do 85°C

Table 1/1

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Suitable for Outdoor Installation
P000000984	TT-FFS-100-L-1	Nie

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Suitable for Outdoor Installation
P000002289	TT-FFS-WR-250-L-10	Tak
P000000986	TT-FFS-100-L-10	Nie
P000000989	TT-FFS-250-L-10	Nie
P000000988	TT-FFS-250-L-3	Nie
P000000987	TT-FFS-250-L-1	Nie
P000000985	TT-FFS-100-L-3	Nie
P000002304	TT-FFS-WR-100-L-10	Tak

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT