

T2Red and Reflecta Self-Regulating Floor Heating System



nVent RAYCHEM T2Red and Reflecta combines a self-regulating floor heating cable with perfect heat spreading and insulation boards. Suitable for new build and renovation, they can be applied under any type of floor surface without risk of overheating. Ideal for wooden and engineered wooden floors but also for natural stone and ceramic tiles.

FUNKCJE

Energy efficient and self regulating: automatically adjusts heat output, more heat near windows, less heat under furnishings

Maximum comfort with T2Reflecta insulation board: heat spreads perfectly over the entire room

Simple, fast installation: cut-to-length, no cold leads, If combined with Reflecta then pre-grooves serve as cable fixing tool and guarantee perfect cable distance of 100-200 or 300mm spacing, suitable for all sub-floors and floor coverings, meter markings, user-friendly connections kits

Safe and efficient operation: fast heat up, uniform temperatures across the room, flexible power output from 35-100W/m², closer loops for higher output and wider loops for lower output, no overheating

Reliable during long life: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

Advanced control options available

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/3

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Heating Cable Technology	Nominal Voltage	Power Output	Power Output, Typical	Outer Jacket Material
948739-000	T2-RED	Self-Regulating	230 V	5 – 15 W/m	80 – 125 W/m ²	Fluoropolimer

Table 2/3

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Kolor	Ground Path Type	Min Installation Temperature	Nominal Width	Nominal Height
------------------	---------------	-------	------------------	------------------------------	---------------	----------------

948739-000	T2-RED	Czerwony	Braid	5 °C	8.5 mm	5.8 mm
------------	--------	----------	-------	------	--------	--------

Table 3/3

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Nominal Cable Weight	Max Circuit Length	Circuit Breaker
948739-000	T2-RED	68 g/m	100 m	Type C/10Amp

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT