

# nVent CADDY Cat HP J-Hook Tree, Wall Mount

## **Data Solutions**



#### **CARACTERISTICAS**

Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Requires no screws, rivets or special tools for assembly

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

#### **ESPECIFICAÇÕES**

Acabamento: Pregalvanized

Tipo: Single Sided

Material: Aço

Table 1/2							
Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Tiers	Altura (H)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)	
CAT64HPSWM 2	181029	100mm	2	495.3mm	50mm	6.5mm	


Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)	Tiers	Altura (H)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)
CAT32HPSWM 4	181028	50mm	4	622.3mm	50mm	6.5mm
CAT64HPSWM 3	181031	100mm	3	685.8mm	50mm	6.5mm
CAT32HPSWM 3	181027	50mm	3	495.3mm	50mm	6.5mm
CAT32HPSWM 2	181026	50mm	2	368.3mm	50mm	6.5mm
CAT64HPSWM 4	181032	100mm	4	876.3mm	50mm	6.5mm


Table 2/2							
Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Profundidade (D)				
CAT64HPSWM2	181029	530N	139.69mm				
CAT32HPSWM4	181028	1068N	86.38mm				
CAT64HPSWM3	181031	800N	139.69mm				
CAT32HPSWM3	181027	800N	86.38mm				
CAT32HPSWM2	181026	530N	86.38mm				
CAT64HPSWM4	181032	1068N	139.69mm				

### DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static loads represent maximum load limit of J-Hook tree. Static load limit of each J-Hook is 60 lb (270 N).

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.





#### **AVISO**

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN TRACHTE ILSCO SCHROFF**