


PXI-Express System, 4 U, 8 slots, Gen 3

NUMER KATALOGOWY

14579-030



Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller with up to 16 HP and 7 PXI or PXI Express Boards with 4 HP Width.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

PXI Express Desktop Chassis, 4 U, 44 HP

1 PXIe System Slot and 7 Hybrid Slots

Ultra-high performance Gen 3 PCIe switching with a default four-link (4x4) System Slot

Powerful cooling concept with low fan noise, 50 W per slot @ 15K temperature increase

Air flow from bottom to rear with temperature controlled fans; Integrated Chassis Monitoring Modul (CMM)

Wide range AC input with mains switch on the rear side, power push button on the front (top)

Rear panel external 10 MHz clock inputs/outputs

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 8

Typ: Desktop

Typ płyty montażowej: PXI Express, konfiguracja 4 łączy

Transfer danych: PCIe Gen3

Moc na szczelinę: 50W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od dołu do tyłu

Wysokość stojaka: 4U

Typ zasilacza: Otwarta rama

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Nie

Zgodność z: PXISA PXI-5 R1.1

Liczba szczelin czasowych PXI Express: 0

Głębokość: 315mm

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

System in accordance with IEC 60297--3--101, --102, --103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, conforms to PICMG rev. 3.0 and PXI-5.

Modified systems available on request.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE