


Szyna ślizgowa Labrack, 40 kg, jedna para

NUMER KATALOGOWY

20119-080



Szyna ślizgowa Labrack o udźwigu 40 kg do montażu na nieosłoniętych stojakach szafki lub 19-calowych panelach/prowadnicach. Szyna ślizgowa podtrzymuje półkę z ciężkim podwoziem 19".

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do montażu na przenośnych stojakach laboratoryjnych 19"; z mocowaniami panelowymi również stacjonarne stojaki laboratoryjne 19"

Obciążenie statyczne – nośność 40 kg na parę

ATRYBUTY PRODUKTU

Ilość opakowania: 2

Zakończ: Ocynkowana

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Labrack

Typ produktu: Szyna ślizgowa

Obciążenie statyczne: 40kg

Net Weight: 0.99kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kąty montażowe są niezbędne do montażu na stacjonarnym stojaku laboratoryjnym 19", należy je zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE