

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Data Solutions



Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

CARACTERÍSTICAS

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

ESPECIFICAÇÕES

Locking Type:	3-Point Locking
Product Type:	Cabinet Door
Grau de proteção:	IP55
Material:	Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Em conformidade com	Acabamento	Tipo	Works With
21630-171	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-214	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP

Número de catálogo	Em conformidade com	Acabamento	Tipo	Works With
21630-215	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-217	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-218	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Steel Door	Varistar CP

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE