

Conexão cabo a terminal com 2 orifícios para telecomunicações



CARACTERÍSTICAS

Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia

Cobre de grau eletrolítico

Espaçamento de orifício para barras de aterramento de telecomunicações

Para uso apenas com molde nVent ERICO Cadweld GLPCC001TC

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)	Espessura (T)	A	B
B922CC14A	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	15.88 mm
B922CC14B	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	19.05 mm
B922CC14C	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	25.4 mm
B922CC38B	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	19.05 mm

Número de catálogo	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)	Espessura (T)	A	B
B922CC38C	7.93 mm	47.63mm	15.88 mm	3.18 mm	9.5 mm	25.4 mm
B922CE716B	11.18 mm	47.63mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	19.05 mm



Table 2/2

Número de catálogo	Tamanho do orifício (HS)	Ângulo (a)	Tamanho equivalente do condutor
B922CC14A	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CC14B	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CC14C	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CC38B	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CC38C	7.14 mm	90 °	50.39mm ²
B922CE716B	7.14 mm	90 °	80.63mm ²

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para tamanhos não listados, entre em contato conosco.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE