


Panel przedni EuropacPRO do wspornika modułów 19", 3 U, 84 HP, 2.5 mm, Al, z przodu anodyzowanego, z tyłu przewodzącego

NUMER KATALOGOWY

24563-096



Panel przedni z wycięciem zgodnie z DIN 43880 (dla modułów dystrybucji zasilania).

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel przedni z wycięciem zgodnym z DIN 43880 (dla modułów dystrybucji zasilania)

Wysokość 3 U, szerokość 84 mm

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Panel przedni

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ akcesoriów: Panel przedni

Montaż: Przykręcany przód

Materiał: Aluminium

Wykończenie przednie: Anodowane

Tylne wykończenie: Przewodzący

Traktowane krawędzie: Nie

Wysokość stelaża: 3U

Wysokość: 128.4mm

Szerokość stelaża: 84HP

Szerokość: 426.4mm

Głębokość: 2.5mm

Ilość opakowania: 1

Zakończ: Anodowane; Pasywny

Net Weight: 0.38kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

2 Plastikowe listwy osłonowe są zawarte w formie dostawy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE