


EuropacPRO EMC Shielding Kit, między szynami poziomymi



Listwa stykowa styka się z poziomymi szynami. Jeśli dwie szyny poziome są zamontowane jedna nad drugą, uszczelki i metalowa taśma umożliwiają ekranowanie EMC.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Jeśli dwie szyny poziome są zamontowane jedna nad drugą, uszczelki i metalowa taśma umożliwiają ekranowanie EMC

SPECYFIKACJE

Materiał:	Stal nierdzewna; Aluminium
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Typ produktu:	Zestaw osłon
Współpracuje z:	Podpory

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Długość	Szybka wysyłka
24562-520	20HP	1	107mm	Nie
24562-528	28HP	1	147mm	Nie

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Długość	Szybka wysyłka
24562-540	40HP	1	208mm	Nie
24562-542	42HP	1	218mm	Nie
24562-584	84HP	1	431mm	Nie
24562-563	63HP	1	325mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE