


Panel przedni, płaski, przebrojenie osłony, wycięcia D-Sub



Płaski panel przedni z wycięciem dla złączy D-Sub.
Ekranowana uszczelka EMC ze stali nierdzewnej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej

Al, 2.5 mm, anodowane z przodu, przewodzące

SPECYFIKACJE

Wysokość stelaża:	3U
Szerokość stelaża:	4HP
Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane; Pasywne
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni

Typ: Panel przedni bez uchwytu
Ekranowanie EMC: Nie (możliwość ponownego montażu)

Table 1/2

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Liczba pinów
30118-353	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane	Przewodzący	(2) 25
30118-352	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane	Przewodzący	(2) 15
30118-350	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane	Przewodzący	(I) 25
30118-351	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane	Przewodzący	(2) 9
30118-354	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane	Przewodzący	(3) 9
30118-348	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane	Przewodzący	(I) 9
30118-349	1	Przykręcany przód	Stal nierdzewna	Anodowane	Przewodzący	(I) 15

Table 2/2

Numer katalogowy	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
30118-353	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nie
30118-352	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nie
30118-350	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nie
30118-351	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nie
30118-354	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nie
30118-348	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nie

Numer katalogowy	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Szybkawysyłka
30118-349	Nie	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał mocujący (tuleje, śruby kołnierzowe) należy zamówić oddzielnie.

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Proszę zamówić oddzielnie uszczelkę EMC ze stali nierdzewnej.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

SCHEMATY

