

Testador ESE, Série I



O testador de dispositivo de ionização (ESE) da nVent ERICO Série I foi projetado para testar rapidamente a integridade de todos os terminais ESE Sistema 1000 nVent ERICO, modelos SIXXi. Os resultados de teste codificados por cores e facilmente identificáveis são exibidos no testador autônomo operando com uma bateria padrão de 9 volts. Em caso de falha da bateria, um sinal intermitente é exibido para indicar a necessidade de troca de bateria, evitando inatividade e interrupções dispendiosas. Quando emparelhado com o poste telescópico para o testador ESE da nVent ERICO, você pode alcançar o terminal aéreo ESE de até 10 m de altura.

CARACTERÍSTICAS

Leve e portátil

Unidade de teste portátil mede rapidamente o circuito do terminal aéreo ESE com impulsos

Cabos condutores codificados por cores para conexão ao terminal aéreo ESE

Contém duas garras jacaré para um encaixe seguro no terminal aéreo ESE

Notificações de LED piscando e codificadas por cores para indicar os resultados do teste do terminal aéreo ESE

A tela de LED indica a integridade da bateria e os lembretes de substituição dos fornecedores

Tempo de resposta de aproximadamente seis segundos para medição estável

Extremamente simples de operar: conectar, pressionar, segurar, ler

Inclui um estojo duro para transporte para maior proteção

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Profundidade	Largura	Altura	Peso unitário
SI-TESTER	26mm	89 mm	149 mm	0.95 kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE