


Labrack 19" otwarte stojaki pionowe



stojaki 19" do regałów otwartych lub gołych o udźwigu do 200 kg. Te 19-calowe stojaki mogą być montowane na ruchomej lub stacjonarnej podstawie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Ruchomy lub stacjonarny

Różne półki

Akcesoria do kanałów kablowych

Nośność stacjonarna 200 kg lub 150 kg (patrz tabela specyfikacji) w określonym środku ciężkości w środku stojaka laboratoryjnego

Zalecana maksymalna głębokość podwozia 400 mm

SPECYFIKACJE

Szerokość: 600mm

Typ produktu: Statyw

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Materiał ramy	Ilość opakowania	Zgodność z	Zakończ
20118-742	39U	1831mm	Stal	1	IEC 60297-3-100	Malowany proszkowo

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Materiał ramy	Ilość opakowania	Zgodność z	Zakończ
20118-741	24U	1164mm	Stal	1	IEC 60297-3-100	Malowany proszkowo

Table 2/2

Numer katalogowy	Materiał	Obciążenie statyczne	Szybka wysyłka
20118-742	Stal	150kg	Nie
20118-741	Stal	150kg	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE