


Płyta osłonowa MultipacPRO, perforowana



Perforowana wersja pokryw zamyka podwozie 19" u góry i u dołu. Średnica otworu wynosi 4 mm, współczynnik perforacji 58 %.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Perforowane płyty osłonowe mogą być stosowane jako płyty górne lub bazowe; wstawione w strukturę podstawy

Płyta osłonowa, perforowana, średnica otworu 4 mm, współczynnik perforacji 58 %

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Współpracuje z:	Podwozie
Typ produktu:	Pokrywa
Rodzina produktów:	MultipacPRO
Wykończenie:	Pasywny
Typ:	Perforowane

Table 1/1

Numer katalogowy	Głębokość	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
30860-511	280mm	1	Nie
30860-512	340mm	1	Nie

Numer katalogowy	Głębokość	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
30860-513	400mm	1	Nie
30860-514	460mm	1	Nie
30860-510	220mm	1	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE