


Presilha de cabo com dois parafusos para chaminé industrial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Proporciona um ponto de fixação roscado para condutores de descarga atmosférica

ESPECIFICAÇÕES

Material: Brass
Tamanho do condutor, UL: Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2


Número de catálogo	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Comprimento do parafuso (L)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
LPC482SH	Bare	1/2" UNC	22.22mm	20.4 mm	53.8 mm	0.14 kg
LPC482LG	Bare	1/2" UNC	38.1mm	20.4 mm	53.8 mm	0.16 kg
LPLC482SH	Lead Covered	1/2" UNC	22.22mm	20.4 mm	53.8 mm	0.39 kg

Número de catálogo	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Comprimento do parafuso (L)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário
LPLC482LG	Lead Covered	1/2" UNC	38.1mm	20.4 mm	53.8 mm	0.41 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Certifications
LPC482SH	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC482LG	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC482SH	
LPLC482LG	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE