


Półka Novastar 19", stacjonarna



Półka Novastar 19", stacjonarna o udźwigu 75 kg, perforowana dla ułatwienia montażu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wysokość montażowa 1U, do montażu na pionowych stojakach szafki

Nośność statyczna 75 kg.

Perforowane do montażu opasek kablowych

St, 1.5 mm

Z perforacją

Kolor RAL 7021

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Półka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ
27230-051	553mm	500mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
27230-053	553mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
27230-165	740mm	900mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
27230-052	553mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
27230-089	553mm	1000mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
27230-088	553mm	900mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Typ	Szybka wysyłka
27230-051	44.45mm	Półka stacjonarna	Nie
27230-053	44.45mm	Półka stacjonarna	Nie
27230-165	44.45mm	Półka stacjonarna	Nie
27230-052	44.45mm	Półka stacjonarna	Nie
27230-089	44.45mm	Półka stacjonarna	Nie
27230-088	44.45mm	Półka stacjonarna	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE