

Suporte para cabo/terminal para pilha industrial



CARACTERISTICAS

Grampo roscado para suportar terminais aéreos ou rotear condutores de descida

Disponível com pinos longos ou curtos

ESPECIFICAÇÕES

Material: Brass

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Diâmetro (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Comprimento da rosca (TL)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPC48034SH	Bare	19.05 mm	1/2" UNC	22.22mm	60.33mm	20.06 mm
LPC48058SH	Bare	15.88 mm	1/2" UNC	22.22mm	60.33mm	20.06 mm
LPC48034LG	Bare	19.05 mm	1/2" UNC	38.1mm	76.2mm	20.06 mm
LPC48058LG	Bare	15.88 mm	1/2" UNC	38.1mm	76.2mm	20.06 mm
LPLC48034SH	Lead Covered	19.05 mm	1/2" UNC	22.22mm	60.33mm	20.06 mm
LPLC48058SH	Lead Covered	15.88 mm	1/2" UNC	22.22mm	60.33mm	20.06 mm

Número de catálogo	Acabamento	Diâmetro (Ø)	Tamanho da rosca (TS)	Comprimento da rosca (TL)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPLC48034LG	Lead Covered	19.05 mm	1/2" UNC	38.1mm	76.2mm	20.06 mm
LPLC48058LG	Lead Covered	15.88 mm	1/2" UNC	38.1mm	76.2mm	20.06 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário
LPC48034SH	60.33 mm	0.38 kg
LPC48058SH	60.33 mm	0.38 kg
LPC48034LG	60.33 mm	0.4 kg
LPC48058LG	60.33 mm	0.4 kg
LPLC48034SH	60.33 mm	0.42 kg
LPLC48058SH	60.33 mm	0.42 kg
LPLC48034LG	60.33 mm	0.45 kg
LPLC48058LG	60.33 mm	0.45 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Onde aplicável, a espessura da cobertura de cabo será no mínimo 1/16" (1,59 mm) e não está incluída nas dimensões indicadas.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE