


Panhead Screw, Pozidrive

Panhead Screw, Pozidrive.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panhead screw, pozidrive

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Wkręt

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Średnica	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów
21102-024	3mm	6mm	Powłoka cynkowana	100	M3	
21120-150	5mm	10mm	Powłoka cynkowana	100	M5	
21101-314		5mm	Niklowany	100	M2,5	

Numer katalogowy	Średnica	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów
21100-021	6mm	16mm	Powłoka cynkowana	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	Powłoka cynkowana	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	Powłoka cynkowana	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-202	6mm	16mm	Powłoka cynkowana	50	M6	
21120-203	6mm	16mm	Powłoka cynkowana	100	M6	
21101-219		6mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego
21101-069		8mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego
21101-220		10mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego
21100-788		12mm	Powłoka cynkowana	100	M5	EuropacPRO
21101-221		12mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego
21101-222		16mm	Niklowany	100	M2,5	Moduł wtykowy typu ramowego

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Typ gwintu	Certyfikaty	Szybka wysyłka
------------------	-----	----------------	------------	-------------	----------------

21102-024	Wkręt z łbem walcowym		Metryczne	RoHS	Nie
21120-150	Blok kodowania	Szafa		RoHS	Nie
21101-314	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe		RoHS	Nie
21100-021	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	Nie
21100-022	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	Nie
21100-650	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	Nie
21120-202	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			Nie
21120-203	Wkręt z łbem walcowym	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			Nie
21101-219	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe		RoHS	Nie
21101-069	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe		RoHS	Nie
21101-220	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe		RoHS	Nie
21100-788	Wkręt z łbem walcowym	Stojaki podrzędne		RoHS	Nie
21101-221	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe		RoHS	Nie
21101-222	Wkręt z łbem walcowym	Płyty montażowe, Adaptery testowe		RoHS	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE