

Panhead Screw, Torx with Grounding

Accessory parts like screws, washer and nuts enable the mounting of subrack components.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

For fixing of subrack components

SPECYFIKACJE

Rodzina produktów:	EuropacPRO
Typ:	Wkręt z łbem walcowym
Typ produktu:	Wkręt
Materiał:	Stal
Wykończenie:	Powłoka cynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Współpracuje z	Moment obrotowy	Szybka wysyłka
24560-151	6mm	100	M4	Stojaki podrzędne	1.3N·m	Nie
24560-155	10mm	100	M4	Stojaki podrzędne	2.4N·m	Nie

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Współpracuje z	Moment obrotowy	Szybkawysyłka
24560-131	14mm	10	M4	Stojaki podrzędne	2.4N·m	Nie
24560-130	14mm	100	M4	Stojaki podrzędne	2.4N·m	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE