


Zestaw modułu wtykowego do FMC, chromowany, ekranowany (tekstylny) z uchwytem



Osłona FMC jest zgodna ze specyfikacją Vita 57.1. Pokrywa wycięcie w całym panelu przednim.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją Vita 57.1

Dla pojedynczych modułów 69.0 x 76.5 mm lub podwójnych 139.0 x 76.5 mm

Moduł wtykowy AI-Profile z uchwytem IEL

SPECYFIKACJE

Szerokość stelaża: 4HP

Materiał: Aluminium

Zakończ: Anodowane; Pasywny

Typ produktu: Panel przedni

Typ: Panel przedni z uchwytem (PIU)

Ekranowanie EMC: Tak

Table 1/2						
Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie przednie
20836-253	3U	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodowane
20836-254	6U	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodowane

Table 2/2						
Numer katalogowy	Tylne wykończenie	Traktowane krawędzie	Zgodność z	Wysokość	Szerokość	Szybka wysyłka
20836-253	Przewodzący	Nie	FMC Mezzanine, Vita 57.1	128.4mm	20mm	Nie
20836-254	Przewodzący	Nie	FMC Mezzanine, Vita 57.1	261.8mm	20mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE