

Listwa gniazdowa, BS



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie o wymiarach 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie typu Rack z gniazdami BS.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Montaż poziomy lub pionowy

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Zgodnie z BS 1363

Wysokość montażu 1U.

230 V, 13 A.

Przewód zasilający 2 m z wtyczką BS (z wbudowanym bezpiecznikiem)

Listwy gniazdowe z gniazdami British Standard

SPECYFIKACJE

Materiał: Aluminium; Poliamid

Kolor: Szary

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Ilość gniazda	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Ilość opakowania	Głębokość
------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	------------------	-----------

60110-245	BS	6	Tak	230V	1	44mm
60110-243	BS	7	Nie	230V	1	44mm
60110-244	BS	10	Nie	230V	1	44mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Długość	Szybka wysyłka
60110-245	Anodowane	438.5mm	Nie
60110-243	Anodowane	438.5mm	Nie
60110-244	Anodowane	947.5mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE