


Uchwyt statyczny Alu-Profil w postaci trapezu



Statyczny uchwyt z profilu aluminiowego, forma trapezowa może być zamontowana na panelu przednim w celu ekstrakcji płytki drukowanej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Uchwyt z profilu aluminiowego

SPECYFIKACJE


Materiał:	Aluminium
Zakończ:	Anodowane
Współpracuje z:	Panele przednie
Typ produktu:	Uchwyt
Typ:	Statyczne

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Typ uchwytu	Kolor	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
20809-281	3HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	13.8mm	Nie
20809-284	6HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	29mm	Nie
20809-286	8HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	39.2mm	Nie
20809-289	12HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	59.6mm	Nie
20809-291	21HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	105.2mm	Nie
20809-292	28HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	140.8mm	Nie
20809-293	42HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	212mm	Nie
30809-428		1	Profil aluminiowy	Srebrny	1000mm	Nie
20809-282	4HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	18.9mm	Nie
20809-283	5HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	24mm	Nie
20809-285	7HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	34.1mm	Nie
20809-287	9HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	44.3mm	Nie
20809-288	10HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	49.4mm	Nie
20809-290	14HP	1	Profil aluminiowy	Srebrny	69.7mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE