

Material de solda nVent ERICO Cadweld, trilho, F80, padrão



CARACTERÍSTICAS

A composição consiste principalmente de óxido de cobre e alumínio

Usado principalmente para fazer conexões a trilho com rolamento de carga

Material de solda está na parte superior do tubo e o material de acionamento está compactado na parte inferior do tubo

Embalado por tamanho em tubos plásticos com tampas amarelas

Tubos embalados em caixas plásticas, juntamente com discos de metal

Cada conexão soldada usa um único disco

Não explosivo

Não está sujeito à ignição espontânea

Atende as recomendações AREMA®; Seção do Manual 8.1.34, "Critérios Recomendados de Design para Material de Soldagem Exotérmica Baseada em Cobre

Ver detalhes específicos da conexão nVent ERICO Cadweld para determinar as exigências do material de solda

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo
PB115	
PB150	
PB200	

Número de catálogo	Número do artigo
PB250	
PB45	
PB500	163190
PB65	
PB90	
SB25	
SB32	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Todas as conexões nVent ERICO Cadweld em propriedades ferroviárias devem ser instaladas usando o material de soldagem nVent ERICO Cadweld, trilho F80 ou material de solda nVent ERICO Cadweld Plus, F80.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE