


Uchwyt adaptera ramki Varistar Deco



Wsporniki adaptera są pomocne w montażu szyn ślizgowych i półek do szafki Varistar z ramą dekoracyjną.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do montażu prowadnic i półek w Varistar Deco

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Wspornik
Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ
23130-220	24U	1200mm	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
23130-221	29U	1400mm	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
23130-222	33U	1600mm	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
23130-223	38U	1800mm	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
23130-224	42U	2000mm	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
23130-225	47U	2200mm	2	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
23130-230	24U	1200mm	2	Jasnoszary	RAL 7035	Malowany proszkowo
23130-231	29U	1400mm	2	Jasnoszary	RAL 7035	Malowany proszkowo
23130-232	33U	1600mm	2	Jasnoszary	RAL 7035	Malowany proszkowo
23130-233	38U	1800mm	2	Jasnoszary	RAL 7035	Malowany proszkowo
23130-234	42U	2000mm	2	Jasnoszary	RAL 7035	Malowany proszkowo
23130-235	47U	2200mm	2	Jasnoszary	RAL 7035	Malowany proszkowo

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Szerokość	Współpracuje z	Szybka wysyłka
23130-220	Wspornik	600mm	Varistar, Varistar CP	Nie
23130-221	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka, Varistar CP	Nie
23130-222	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka, Varistar CP	Nie
23130-223	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka, Varistar CP	Nie

Numer katalogowy	Typ	Szerokość	Współpracuje z	Szybka wysyłka
23130-224	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka, Varistar CP	Nie
23130-225	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka, Varistar CP	Nie
23130-230	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka	Nie
23130-231	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka	Nie
23130-232	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka	Nie
23130-233	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka	Nie
23130-234	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka	Nie
23130-235	Deco Frame Bracket (Deco)	600mm	Szafka	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE