

nVent ERICO Railclips, Hammer-On, condutor paralelo no lado de fora



CARACTERÍSTICAS

Design "Hammer-on"

Fixa condutores com segurança, reduzindo a manutenção e melhorando a segurança ao lado da via

Instalação "hammer-on" rápida e fácil

Encaixa-se em vários perfis de trilhos

Não exige remoção do material de lastro

Exclusivo revestimento multicamadas que fornece ótima proteção contra corrosão

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: 40 kg to 65 kg T-Rail Sections


Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Length (L)	Largura (W)	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro (Ø)
EM58SN25CA		Multi-Layer Proprietary Coating	70mm	44 mm	8 - 14 mm	25 - 28 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Length (L)	Largura (W)	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro (Ø)
EM58SN39SH	595360	Multi-Layer Proprietary Coating, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	80mm	44 mm	8 - 14 mm	18 - 20 mm
EM58SN3SH	595330	Multi-Layer Proprietary Coating, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	70mm	44 mm	8 - 14 mm	25 - 28 mm
EM58SN4SH	595380	Multi-Layer Proprietary Coating, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	65mm	44 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm
EM58SN5SH	595390	Multi-Layer Proprietary Coating, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	70mm	44 mm	8 - 14 mm	20.5 - 23.5 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE