

Adaptador de extensão em ângulo reto



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Fornecer um deslocamento adicional de 2 pol. (50,8 mm) quando usado com bases de terminais aéreos

Pode ser acoplado com adaptadores imperiais para fornecer deslocamento total de 3 pol. (76,2 mm)

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Length (L)	Diâmetro (Ø)	Peso unitário
LPA29658	Aluminio	5/8" UNC	5/8" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.04 kg
LPA29612	Aluminio	1/2" UNC	1/2" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.04 kg
LPC29658	Copper	5/8" UNC	5/8" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.08 kg
LPC29612	Copper	1/2" UNC	1/2" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.08 kg

Número de catálogo	Material	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Length (L)	Diâmetro (Ø)	Peso unitário
LPC29638	Copper	3/8" UNC	3/8" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.08 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Certifications
LPA29658	
LPA29612	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC29658	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC29612	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC29638	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE