

nVent CADDY Rod Lock L-Bracket



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Multiple attachment holes support the use of either self-drilling screws or bolts, offering installation options for concrete, wood, and steel structures

Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place

Integrated adjustment nut enables fine tuning the system height up or down

Extremely useful in tight spaces where wrenches are difficult to use

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
CRL37EG	Aço	Electrogalvanizado	0.375	61.3 mm	43.2mm	35.6 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Tamanho da chave inglesa	Static Load
CRLL37EG	13 mm	7.1 mm	11/16"	3100N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Follow fastener manufacturer's recommended shear and pull-out strength when fastening to the structure. Fastener not included.

Install in accordance with applicable code.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

