

Abraçadeira de cabo com um furo



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Fixa condutores de proteção contra descarga elétrica e evita o deslocamento

Fixado mecanicamente com parafusos ou pregos

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)
LPA803	Aluminio		11.91 mm	12.7mm	25 mm	4.76 mm
LPC801	Copper		11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
LPC801L	Copper	Tinned	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
LPC803	Copper		11.91 mm	12.7mm	25 mm	4.76 mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)
LPC803L	Copper	Tinned	11.91 mm	12.7mm	25 mm	4.76 mm
LPA807	Aluminio		33 mm	31.75mm	76.71 mm	7.14 mm
LPC807	Copper		33 mm	31.75mm	76.71 mm	7.14 mm
LPC807L	Copper	Tinned	33 mm	31.75mm	76.71 mm	7.14 mm
LPA805	Aluminio		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPC805	Copper		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPC805L	Copper	Tinned	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm
LPC80538	Copper		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	9.53 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Certifications
LPA803	
LPC801	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC801L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC803	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC803L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA807	
LPC807	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC807L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805	

Número de catálogo	Certifications
LPC805	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC805L	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC80538	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Geralmente instalado a cada 3' (0,9 mm) do condutor.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE