

# Pin Driven Angle Bracket



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Longer leg angle bracket for tool clearance

Designed to fit a variety of pin drivers

Improved for easier installation with pin drivers

Preassembly options available for rod, wire, strap and cable applications

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Pregalvanized

**Material:** Aço

Table 1/2

| Número de catálogo | Tamanho do orifício 1 (HS1) | Tamanho do orifício 2 (HS2) | Altura (H) | Length (L) | Largura (W) | A      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|--------|
| AFAB3              | 4.8 mm                      | 7.1 mm                      | 50.8 mm    | 44.2mm     | 28.6 mm     | 7.1 mm |
| AFAB4              | 7.1 mm                      | 7.1 mm                      | 50.8 mm    | 44.2mm     | 28.6 mm     | 7.1 mm |

| Número de catálogo | Tamanho do orifício 1 (HS1) | Tamanho do orifício 2 (HS2) | Altura (H) | Length (L) | Largura (W) | A      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|--------|
| AFAB6              | 10.2 mm                     | 7.1 mm                      | 50.8 mm    | 44.2mm     | 28.6 mm     | 7.1 mm |

Table 2/2


| Número de catálogo | B       | Static Load |
|--------------------|---------|-------------|
| AFAB3              | 16.9 mm | 700N        |
| AFAB4              | 16.9 mm | 1550N       |
| AFAB6              | 16.9 mm | 1550N       |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Load limits apply to nVent CADDY Fasteners only.

Pin must be evaluated separately.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

