

USC Universal Strut Clamp for Copper Tube



CARACTERISTICAS

Consists of two clamps, nut and bolt

Fits into open side of strut channel

FM® Specification Tested (from 1/2" to 4" of Copper Tube Size)

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Polyester


Material: Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro externo (OD)	Copper Tube Size	NB/DN	Largura (W)	Espessura (T)	Static Load
USC010BR	9.53 mm	1/4"		32 mm	1.5 mm	2000N
USC013BR	12.7 - 13.7 mm	3/8"	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC016BR	14.6 - 15.9 mm	1/2"	16	32 mm	1.5 mm	2000N
USC020BR	17.9 - 20 mm	5/8"	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022BR	21.5 - 22.2 mm	3/4"		32 mm	1.5 mm	2000N

Número de catálogo	Diâmetro externo (OD)	Copper Tube Size	NB/DN	Largura (W)	Espessura (T)	Static Load
USC028BR	27.9 - 28.9 mm	1"		32 mm	1.5 mm	2000N
USC036BR	33.7 - 38.1 mm	1 1/4"	40	32 mm	2 mm	2670N
USC042BR	41.3 - 42.4 mm	1 1/2"		32 mm	2 mm	2670N
USC054BR	54 - 55 mm	2"		32 mm	2.5 mm	3780N
USC068BR	66 - 69 mm	2 1/2"		32 mm	2.5 mm	3780N
USC080BR	77.2 - 82.6 mm	3"		32 mm	2.5 mm	3780N
USC107BR	104.1 - 110 mm	4"		32 mm	2.5 mm	3780N
USC129BR	127.0 - 130.2 mm	5"	125	32 mm	2.5 mm	3780N
USC159BR	155.6 - 162 mm	6"		32 mm	3 mm	4000N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

