


Conector pela parede/teto



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Pode ser usado com terminais aéreos ou haste rosca

Fixação de cabo sob tensão positiva do parafuso para condutores

Inclui arruela e porca para fixar conexões

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1


Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Largura (W)	Peso unitário	Profundidade (D)
LPA61058	Aluminio	Bare	5/8" UNC	46.74 mm	0.07 kg	36.07mm
LPA61012	Aluminio	Bare	1/2" UNC	46.74 mm	0.07 kg	36.07mm
LPC61038	Bronze	Bare	3/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Largura (W)	Peso unitário	Profundidade (D)
LPC610BI58	Aluminum, Bronze, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Bare	5/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC61012	Bronze	Bare	1/2" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC610BI38	Aluminum, Bronze, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Bare	3/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC61058	Bronze	Bare	5/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC610BI12	Aluminum, Bronze, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Bare	1/2" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC610L12	Bronze	Tinned	1/2" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Separador em aço inoxidável, incluído com peças LPC610BI para aplicações bimetálicas.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE