


Grampo de aterramento para tubulação de água



The nVent ERICO Water Pipe Ground Clamp provides a highly reliable method for grounding copper conductors to metallic water pipes or ground rods, essential for electrical safety in residential, commercial, and industrial systems. Constructed from high-strength silicone bronze, this clamp ensures excellent durability, corrosion resistance, and secure, long-lasting electrical connections. Its robust design makes it a trusted component for creating effective grounding paths in accordance with applicable electrical codes and standards.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Bronze com silicone de alta resistência

Usado para conectar condutores de cobre a tubulações de água metálicas ou hastes de aterramento

Designed for effectively connecting copper conductors to metallic water pipes or ground rods

Ensures a secure and low-resistance path for grounding applications

Suitable for a range of conductor and pipe sizes


ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do tubo, nominal (Ø)	Tamanho do tubo, real (Ø)	Certifications
CWP1JJ	710262	Silicon Bronze	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	
ZWP1J	710268	Liga de zinco	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	cUL, UL
CWP1JU	710266	Silicon Bronze	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	CSA, UL, cUL

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do tubo, nominal (Ø)	Tamanho do tubo, real (Ø)	Certifications
CWP2JU	710267	Silicon Bronze	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	cUL, CSA, UL
CWP4J	710264	Silicon Bronze	2 1/2" - 4"	63.5 - 101.6 mm	CSA, UL, cUL
CWP6J	710265	Silicon Bronze	4 1/2" - 6"	108.0 - 152.4 mm	CSA

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE